

# SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + P3 (R) Código SPR299 (S/M) y SPR501 (M/L), Filtros SPR316

elipse



NFCS7/14

NFC House  
Mellishaw Lane,  
Morecambe, Lancaster LA3 3EN  
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600  
Fax: +44 (0)1524 847800  
e-mail: elipse@gvs.com  
Web site: www.gvs.com

**DISTRIBUIDO POR:**  
**EL INTERNACIONAL**

Avda. Santa Cruz 36  
39100 – Santa Cruz de Bezana  
Cantabria (ESPAÑA)

Teléfono: +34 942 58 23 23  
Fax.: +34 942 58 23 24  
e-mail: 3l@3linternacional.com

## APLICACIÓN

Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y virus)

## TIPO DE FILTRO / GRADO

HESPA®+P3  
Eficiencia >99.95%

## CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO

Medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. Encapsulado en un marco de TPE flexible fácil de acoplar a la máscara.

## CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA

Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalérgico.  
Cuerpo de la válvula: nylon  
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona  
Banda elástica en cabeza y cuello.

## PESO

Máscara = 98 g  
Filtros = 17.5 g cada uno  
Máscara + filtros = 133 g

## DIMENSIONES

Filtro = 11 x 97 x 53 mm (en el punto más ancho)  
Máscara = 93 x 130 x 110mm (en el punto más ancho)

## VIDA ÚTIL

5 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

## VIDA DEL FILTRO EN USO

Mayor de 8 horas, reutilizable

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión.  
Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.

Visítanos en [www.fepako.com](http://www.fepako.com)

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Gran válvula de exhalación de no-retorno

Filtro HESPA®, diseño de perfil ultra bajo, altura visual del filtro en la máscara: 5mm



RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)				
		Inhalación		Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min	160 L/min
P3 (R)	0.17	0.59	0.96	2.27
Max Permitido	0.5	1.3	2.00	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO <sub>2</sub>	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA	
HESPA+ P3®	>99.95%

### FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



### Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998  
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.