

VeriShield™ VS130M Dielettrica



Codice:	1035188-VS
Materiali:	Coppe: ABS Imbottitura coppe: schiuma PU Perimetro coppe: PP O-ring: silicone Cuscinetti: PVC/schiuma PU Archetto: POM Fascia forata: PC/PBT Fascia di sostegno delle coppe (da utilizzarsi con archetto ruotato dietro la testa) : tessuto
Peso:	g 372
Temperatura di utilizzo:	0°C + 55°C
Kit ricambi:	art. 1035138-VS: 2 cuscinetti e 2 imbottiture coppe
Certificazione:	EN 352-1:2002
Caratterisitche	Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

Dati di attenuazione - archetto posizionato sopra la testa

SNR = 35 dB H = 36 dB M = 33 dB L = 26 dB

Frequenza in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media	22.2	26.6	35.1	39.4	38.0	40.9	40.4
Deviazione std.	3.1	2.8	2.3	2.5	3.5	3.2	2.9
Protezione presunta	19.1	23.8	32.8	36.9	34.5	37.7	37.5

Dati di attenuazione - archetto posizionato dietro la testa:

	SNR = 35 dB		H = 36 dB		M = 33 dB		L = 25 dB	
Frequenza in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Attenuazione media	21.9	25.7	34.3	39.1	37.6	39.9	39.0	
Deviazione std.	3.1	2.7	2.4	2.7	2.3	2.9	2.8	
Protezione presunta	18.8	23.0	31.9	36.4	35.3	37.0	36.2	

In attesa di brevetto: l'interno della coppa si caratterizza per una particolare conformazione rugosa, studiata appositamente per evitare l'effetto risonanza: questo consente una percezione più nitida dei suoni.



Visítanos en www.fepako.com

NOTA:

Cuscinetti in *memory foam*, per un appoggio confortevole, e per minimizzare la perdita di tenuta in caso di abbinamento con occhiali

Copricuscinetti:

Art. 1000365 box 100 paia
Art. 1000364 Rotolo da 100 paia con dosatore

Confezionamento:

Ogni cuffia è contenuta in una scatola di cartone, che riporta il nome commerciale ed il codice del prodotto, una foto dell'articolo per una veloce identificazione del contenuto, i dati di attenuazione, la normativa di riferimento ed il marchio CE. Ogni confezione contiene una nota informativa, con tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo e la manutenzione.
Le cuffie sono a loro volta confezionate in scatole di cartone che contengono 10 cuffie

Numero di lotto:

Il numero di lotto è impresso indelebilmente all'interno delle coppe della cuffia, sotto l'imbottitura in schiuma, o nella parte interna dell'archetto.

Dispositivo di III categoria